

PRODUCTINFORMATIEBLAD PTo 150/220...240 3DIM

POWERTRONIC® OUTDOOR PTo | E-VSA voor HID lampen, voor buitenverlichting



Toepassingsgebieden

- Suitable for luminaires of protection classes I and II
- Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54

Productvoordelen

- Energy savings up to 30 % (compared to CCG operation) thanks to 3DIM (except PTo 35)
- High surge protection: up to 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)
- Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)
- Excellent thermal behavior for very high limit temperatures t_c and t_a

Productkenmerken

- 3DIM functionality (StepDIM/AstroDIM/DALI)
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Lightning protection: up to 10 kV
- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 50...60 Hz

- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- RI suppression: to EN 55015
- Safety: to EN 61347-2-12
- Luminous flux factor 1 compared with CCG operation
- Not suitable for DC operation

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	160,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale uitgangsspanning	250 V
Ingangsspanning AC	198...264 V
U-OUT (werkspanning)	250 V
Type stroom	Wisselspanning
Inschakelstroom	70 A ¹⁾
Netfrequentie	50/60 Hz
Arbeidsfactor λ	0,95 ²⁾
E-VSA efficiëntie	91 %
Maximum aantal E-VSA's op een z 10 A (B)	4 ³⁾
Maximum aantal E-VSA's op een z 16 A (B)	7 ³⁾
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	4 kV
Piek bestendigheid	3 kV
Werk frequentie	0,165 kHz
Stand-by verliezen	< 0.5 W

1) $t_{\text{breedte}} = 250 \mu\text{s}$ (gemeten bij 50 % i_{piek})

2) Minimum

3) Type B

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	158,00 mm
--------	-----------

Montage gat afstand, lengte	148,0 mm
Breedte	94,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	94.00 mm
Hoogte	42,50 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	42.50 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5...2,5 mm ²
Draaddiameter aan uitgang	0,5...2,5 mm ²
Striplengte primair	10...11 mm
Booglengte	10...11 mm
Product gewicht	900,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Zwart
Behuizingsmateriaal	Plastic
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-25...+55 °C
Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	85 °C
Max. behuizing temperatuur bij defect	110 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximaal 56 dagen/jaar op 85%

Levensduur

Levensduur E-VSA	60000 h ¹⁾
------------------	-----------------------

¹⁾ Op tcase = 80 °C bij tc punt / 10% uitval percentage

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ingekapseld	Ja ¹⁾
-------------	------------------

¹⁾ PCB volledig ingekapseld + stofdichte plastic behuizing

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Dimmer interface	DALI / StepDIM / AstroDIM
Dimbereik	60...100 %
Oververhittingsbeveiliging	Vermogenreductie en uitschakeling bij T 85 °C op het tc punt

Maximale kabellengte E-VSA/lamp REM	1,5 m
Geschikt armaturen met veiligheidsklasse	I / II
Geschikt voor noodverlichting	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick
Normen	Volgens EN 61347-2-12 / Volgens EN 55015 / Volgens EN 61000-3-2 / Volgens EN 61547 / Volgens EN 62386-101 / Volgens EN 62386-102 / Volgens EN 62386-103
Veiligheidsklasse	I
Type bescherming	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A2
EEI – Energie label	A2

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
-------------------	--------------

Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Netwerk stand-by stroom voor CLS	< 0.50 W
----------------------------------	----------

Veiligheidsadvies

Ballast losses and lamp heat radiation can lead to heat accumulation in a completely closed case. Therefore it is necessary to ensure that the temperature at the measuring point t of the ECG does not exceed the maximum value.

Attention!

For safety reasons disconnect the device before replacing the lamp!

AANVULLENDE PRODUCTINFORMATIE

- An external relay connected in front of the SD port is necessary in StepDIM installations. The relay needs to be selected in a way that it is not switched or hold by the occurring leakage currents in the installation.
- An external relay connected in front of the SD port is necessary in StepDIM installations. The relay needs to be selected in a way that it is not switched or hold by the occurring leakage currents in the installation.
- In order to achieve good radio interference suppression:
 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	590728_EAC-PTO

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	339884_Tender Document for POWERTRONIC EVG.eng
	Conformiteitsverklaringen	VD EMC Certificate 40025469
	Conformiteitsverklaringen	EU Declaration of Conformity 3363432
	Certificaten	554891_EAC PT family
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321956385	Onverpakt 1	159 mm x 39 mm x 90 mm	960.00 g	0.56 dm³
4008321956392	Verzenddoos 10	313 mm x 193 mm x 273 mm	9756.00 g	16.49 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.